

Dichtring OL-1/2-100

Teilenummer: 534235

FESTO

leckfrei, mit Metallkörper.



Datenblatt

Merkmale	Wert
Basierend auf Norm	ISO 16030
Gebindegröße	100
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 30 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-40 ... 100 °C
Handanzug bei Raumtemperatur	ja
Nenn-Anziehdrehmoment	49 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform