

Belegstation KBS 260

Belegstation mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Für eine optimale Luftführung im Kühltablett befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. CNS-Arbeitsfläche 900 x 320 mm (B x T), Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Lieferung ohne GN-Behälter.



Artikel-Nr.: 340121
GTIN: 4059395003130



Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Elektronische Digitalanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Für GN 1/6 Schalen bis 200 mm Tiefe
- 4 Zwischenstege
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- Pro Tür 1 Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

Geräteart	Belegstation
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	900 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	1006 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	2
Kapazität der Türen	GN 1/1
Bestückung	GN 1/6
Behältertiefe	200 mm
Anzahl Behälter	5
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS

Anschlußbart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,155 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	94 kg
Serienzubehör	4 Zwischenstege, pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiss und 2 Paar kippsichere Auflageschienen
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	30 °C
Raumfeuchte bis	55 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	35 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Bruttoinhalt 257 l

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflageschienenpaar KTM Serie, Saladette
Auflageschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355
 GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

Rost KTM Serie, Saladette
Rost für KTM und KT Serie, Saladetten und KU 355
 GTIN: 4059395092004

Artikel-Nr.: 90023

Bodenrost KTM-Serie und Saladetten
Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten
 GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

Schubladensatz 1/2 +1/2 für KTM Serie und Belegstationen
GN 1/1, Mehrpreis statt Tür
 GTIN: 4059395040524

Artikel-Nr.: 828698

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung
 GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de