



Product data sheet

Art nr.: B1331L Stalen steekwagen

Transportmiddelen



Handzame steekwagen met schep van stalen plaat, stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, blauw, RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz. Ongemonteerde aanlevering.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	300
Schepbreedte (mm)	480
Schepdiepte (mm)	300
Totale breedte (mm)	580
Totale diepte (mm)	677
Totale hoogte (mm)	1300
Wielen	Lucht
Wielmaat (mm)	260 x 85
Gewicht (kg)	17
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976413310