

Artikelnummer: 129683

Kurzbeschreibung: Kunststoff-Rollplatte mit 2 Seitengittern, 1 Rückwand, 1 Vorderwand, einzianblau RAL 5010

Langbeschreibung: Kunststoff-Rollplatte mit 2 Seitengittern, 1 Rückwand, 1 Vorderwand: Kunststoff-Rollplatte (B 724 mm x T 815 mm) mit 2 Verstärkungseisen. Rollen (ø 108 mm) aus Polypropylen 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen. Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr: 22 mm Traglast: 500 kg 2 Seitengitter, Nutzhöhe 1650 mm (bis zu 5 Einlegeböden möglich) Ausfachung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 5 x waagrechte Flacheisen 12 x 3 mm 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit dem Seitengitter 1 Vorderwand, einteilig Oberfläche galvanisch blau verzinkt. Maße: B 724 x T 815 x H 1850/1650 mm Gewicht: 8,00 kg



EAN/GTIN: 4260474941001