

## Broszura informacyjna

# 70 02 125

## Szczypce tnące boczne

DIN ISO 5749



- Jeden z najpopularniejszych modeli szczypiec do uniwersalnego zastosowania
- Wysokiej jakości materiały oraz precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność narzędzia
- Precyzyjne ostrza do cięcia drutu miękkiego i twardego
- Czyste cięcie cienkiego drutu miedzianego nawet końcówką ostrzy
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
- Smukła główka umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Ze ścięciem
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



Ogólna	
Nr art.	70 02 125
EAN	4003773034025
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	119 g
Wymiary	125 x 56 x 18 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 3,0 mm
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 2,3 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 1,5 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych