

fetra chariot avec barre de poussée

force 250 kg, plateau longueur x largeur 610 x 410 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5007 bleu brillant, 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins, roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 118652



fetra
Transportgeräte



fetra Chariot avec barre de poussée

Force 250 kg

chariot avec barre de poussée








- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 610 x 410 mm
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- plateforme en bois
- châssis en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- roues avec bandage TPE
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	rabattable	non
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	bordure de sécurité	non
charge	250 kg	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
longueur de plateau	610 mm	pneumatique	TPE

largeur de plateau	410 mm	roulement	roulement rainuré à billes
matériau de plateforme	bois	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
rehausse	aucune	disposition des roues	rectangulaire
emboîtable	non	couleur	bleu brillant // RAL5007
matériau	acier	norme	EN 1757-3 (frein)
norme européenne	oui	garantie	10 années
poignée	1 pièce	Poids	11 kg

Accessoires

158758		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 125 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309723		roue, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal