

BS-ROLLEN roulette fixe

force 1000 kg, bandage plastique, surface de roulement droit, diamètre x largeur 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, jante en plastique coloris blanc, fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm



BS ROLLEN®

Numéro d'article: 139505

BS-ROLLEN Roulette pour fortes charges

Roulette fixe

roulette fixe

- force 1000 kg
- bandage plastique, surface de roulement droit
- diamètre x largeur 200 x 50 mm
- moyeu avec roulement à billes
- jante en plastique coloris blanc
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm
- espacement des trous des vis 104x78 mm, Ø trou des vis 11 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roues pour fortes charges	hauteur totale	245 mm
modèle	roulette fixe	largeur de roue	50 mm
charge	1000 kg	portée	50 mm
pneumatique	plastique	surface de roulement	droit
Ø de roue	200 mm	longueur de plaque	135 mm
matériau de jante	plastique	largeur de plaque	110 mm
roulement	roulement à billes	distance trou de vis	104x78 mm

élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	11 mm
cote de fixation	104x78 mm	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
conducteur d'électricité	non	couleur de la jante	blanc
matériau de boîtier	acier	Poids	2,55 kg
frein	sans		