

Hymer escabeau SC 40

accès à un côté, 6 marches
(estrade incl.), hauteur 1,35 m,
estrade largeur x profondeur 250 x
250 mm, longueur de lisse 2,12 m, En
aluminium, lisses anodisé

Numéro d'article: 147636



HYMER



Hymer Escabeau industriel SC 40

escabeau




- accès à un côté
- 6 marches (estrade incl.)
- hauteur 1,35 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 2,85 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 2,12 m
- Stabilité accrue grâce à entretoises angulaires sur la marche inférieure
- application sûre grâce à étrier de sécurité
- avec bac et crochet porte-seau pratique
- pieds d'échelle antidérapants en extrémité de lisse
- En aluminium, lisses anodisé
- posée hauteur x largeur 1950 x 495 mm

- poids 6,4 kg
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	équipement de sécurité échelle	étrier de sécurité
matériau	aluminium	étrier de sécurité	oui
utilisation	à un côté	protection contre l'écartement	non
longueur de longeron	2,12 m	exécution échelle	à deux parties
largeur d'estrade	250 mm	équipement échelle	bac et crochet porte-seau
profondeur d'estrade	250 mm	bac	oui
hauteur de travail	2,85 m	renfort	entretoises angulaires sur la marche inférieure
nombre de marches	6	surface de longerons	anodisé
profondeur des marches	80 mm	pour escaliers	non
hauteur	1950 mm	soubassement	pieds d'échelle antidérapants
largeur	495 mm	norme TRBS (règles techniques re	TRBS 2121-2
rabattable	oui	garantie	10 années
roulant	non	Poids	6,4 kg

Accessoires

147610		pièce de rechange, pour escabeau industriel
147613		pièce de rechange, pour escabeau industriel
224582		Ruban antistatique, pour échelle