

## Raja bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, capacité 20 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein

Numéro d'article: 221296



**RAJA**



## Raja Bac gerbable norme Europe

### avec trous de préhension fermés

bac gerbable norme Europe




- hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 105 x 555 x 355 mm
- capacité 20 l
- force 20 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en gris
- Parois plein, fond plein
- transport facile grâce à ouvertures de prise fermées
- Plusieurs niveaux gerbable
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistance à la température de -10 °C à +80 °C

## Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	emboîtable	non
norme européenne	oui	pliable	oui

capacité	20 l	structure de cloison	plein
hauteur	120 mm	soubassement	plein
longueur	600 mm	charge	20 kg
largeur	400 mm	résistance à la température	-10 °C à +80 °C
hauteur intérieure	105 mm	convient pour les convoyeurs à r	oui
longueur intérieure	555 mm	dispositif de support	ouvertures de prise fermées
largeur intérieure	355 mm	couleur	gris
matériau	polypropylène	Poids	1,3 kg
gerbable	oui		

## Cela s'adapte aussi ...

221144		gants de protection, en polyamide coloris blanc avec revêtement polyuréthane, respirant et lisse, taille 7
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227910		pantalon de travail unisexe, taille XL, coupe confortable et ample