

## Asecos

### lithium-ion ladekast

#### ION-LINE BATTERY CHARGE

brandkamer getest type 90, hoogte x breedte x diepte 2224 x 1193 x 615 mm, dubbele vleugeldeur, 6 niveau(s) met rooster, onder 1 niveau met bodemopvangbak, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



asecos



Artikelnummer: 222030

## Asecos Lithium-ion ladekast ION-LINE BATTERY CHARGE

### voor de veilige actieve opslag van LI-batterijen

lithium-ion ladekast

- voor opslag in de werkruimte
- brandkamer getest type 90
- hoogte x breedte x diepte 2224 x 1193 x 615 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1647 x 1050 x 522 mm
- constructie van staal
- dubbele vleugeldeur
- goed afsluitbaar met profielcilinderslot met indicatie van de sluitingstoestand (rood/groen)
- met automatisch activeren van het brandalarmsysteem
- 6 niveau(s) met rooster, onder 1 niveau met bodemopvangbak
- draagvermogen per niveau 180 kg
- opvangvolume bodemopvangbak 33 l
- bodemopvangbak met Ü-teken conform StawaR
- ventilatie met geïntegreerd systeem
- onderbouw in hoogte verstelbare voeten
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010

gentiaanblauw

- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- gebouwd conform EN 14470, deel 1, conform DIN EN 1363-1

## Technische details

meubeltype	kast	bouwwijze (toelating)	bodemopvangbak met Ü- teken conform StawaR
opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	veiligheidsuitrusting	brandalarmsysteem wordt automatisch geactiveerd
type kast	acculaadkast	brandveiligheid	brandkamer getest type 90
opslagplaats	in de werkruiimte	ventilatie kast	systeem geïntegreerd
hoogte	2224 mm	materiaal	staal
binnenhoogte	1647 mm	kleur romp	antracietgrijs // RAL7016
breedte	1193 mm	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
binnenbreedte	1050 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
diepte	615 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
binnendiepte	522 mm	oppervlak front	m. poedercoating
kast uitrusting	legborden, bodemopvangbak, stopcontactdozen	oppervlak legbord	m. poedercoating
legborden / schappen aantal	6 stuks	afsluitbaar	ja
legbord-/niveautype	rooster	sluitsysteem	profielcilinderslot met indicatie van de sluitingstoestand (rood/groen)
legbord-/niveautype (onderste ni	1 niveau met bodemopvangbak	type deur	dubbele vleugel deur
draagvermogen legbord	180 kg	onderbouw	in hoogte verstelbare voeten
vloeropvangbak	ja	certificering din-/en- normen	gebouwd conform EN 14470, deel 1, conform DIN EN 1363-1
opvangvolume vloeropvangbak	33 l	gewicht	526 kg