

RAU

werkbank

Basic

hoogte x breedte x diepte 790 - 1140 x 2000 x 700 mm, tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie, draagvermogen 750 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 1 legbord, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs



RAU.



Artikelnummer: 222258

RAU In hoogte verstelbare werkbank Basic

met robuust werkblad

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 790 - 1140 x 2000 x 700 mm
- tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 750 kg
- hoogteverstelling via C-profielstaal met gatenraster
- uitvoering frame 4 voeten
- uitrusting: 1 legbord
- midden 1 legbord
- constructie van staal, geschroefd
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	tafel	onderbouwelementen midden	1 legbord
type tafel	werkbank	materiaal plaat	massief beukenhout
uitvoering frame	4 voeten	oppervlak plaat	met laklijfolie

vorm onderstel	4-voetonderstel	kleur plaat	beuken
hoogte	790-1140 mm	materiaal onderstel	staal
breedte	2000 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
diepte	700 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
dikte plaat	40 mm	materiaal verwerking	geschroefd
diepte plaat	700 mm	legborden	1 stuks
draagvermogen	750 kg	verrijdbaar	nee
in hoogte verstelbaar	ja	levering	voorgemonteerd
hoogteverstelling door	C-profielstaal met gatenraster	garantie	5 jaar
werkbank uitrusting	1 legbord	gewicht	70,99 kg

Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm