

Schefer

elektrische kettingtakel

EKZ Eco Professional

draagvermogen 1000 kg, aantal kettingbundels 1, haakophanging

Artikelnummer: 225560



Schefer Elektrische kettingtakel EKZ Eco Professional

Draagvermogen 1000 kg

elektrische kettingtakel

- FEM-groep 2M
- draagvermogen 1000 kg
- aantal kettingbundels 1
- standaardheffing lengte 3 m
- hefsnelheid 5 meter per minuut
- haakophanging
- veilig in gebruik door noodstopchakelaar
- bedrijfseindschakelaar
- bouwhoogte 460 mm
- lengte x breedte 661 mm x 276 mm
- inhoud levering: inclusief kettingzak
- conform ISO M5

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	veiligheidsuitrusting hijswerktu	noodstopchakelaar
hijswerktuigtype	elektrische kettingtakel	vermogen hefmotor	1,1 kW
fem-groep	2M	inschakelduur	40 %
draagvermogen	1000 kg	gebruiksduur vollasturen	1600

aantal bundels	1 stuks	bouwhoogte	460 mm
standaardheffing	3 m	lengte	661 mm
hefsnelheid	5 m/min	breedte	276 mm
bediening heffing	elektrisch met handtoets voor heffen en neerlaten	inhoud levering	inclusief kettingzak
kettinglier uitvoering	haakophanging	certificering	conform ISO M5
haaktype	draaibare lasthaak	gewicht	62 kg
hijswerktuig functie	bedrijfseindschakelaar		