

Schefer pallethefwagen EHW 15 Eco Semi Hybrid

draagvermogen 2000 kg, vork
lengte x breedte 1150 x 160 mm,
aandrijfwiel met polyurethaan-
banden, breedte x Ø 55 x 140 mm,
vorkrollen tandem met
polyurethaan-banden, breedte x Ø
70 x 80 mm



Artikelnummer: 225562

Schefer Elektrische palletwagen EHW 15 Eco Semi Hybrid

top prijs/prestatieverhouding

pallethefwagen

- draagvermogen 2000 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 160 mm
- draagbreedte 540 mm
- aandrijfwiel met polyurethaan-banden, breedte x Ø 55 x 140 mm
- vorkrollen tandem met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 80 mm
- hefhoogte 200 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- lastzwaartepunt 600 mm
- rijmotor 1 kW
- met noodstopchakelaar
- rijnsnelheid met last 4 km/h, zonder last 5 km/h
- stijgvermogen met last 5 %
- elektromagnetisch remsysteem
- met accu 48V/10 Ah
- met externe oplader
- stuuruitslag 90 ° / draaicirkel 1353 mm
- lengte 1650 mm
- gewicht 203 kg

Technische details

| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| hijswerktuig | hefwagen | lengte | 1650 mm |
| hefwagetype | pallethefwagen | breedte | 550 mm |
| draagvermogen | 2000 kg | stuuruitslag | 90 ° |
| lengte vork | 1150 mm | draaicirkel | 1353 mm |
| vorkbreedte | 160 mm | snelheffing | nee |
| draagbreedte | 540 mm | spanningsverzorging | accu 48V/10 Ah |
| bediening heffing | handmatig | oplader | 24 V/4 Ah |
| bediening wielonderstel | elektrisch | vermogen rijmotor | 1 kW |
| hefhoogte (min.) | 85 mm | rijnsnelheid met last | 4 km/h |
| hefhoogte (max.) | 200 mm | rijnsnelheid zonder last | 5 km/h |
| materiaal aandrijf wiel | polyurethaan | stijgvermogen met last | 5 % |
| materiaal vorkwielen | polyurethaan | type rem | elektromagnetische remmen |
| vorkrol | tandem | lastzwaartepunt | 600 mm |
| diameter aandrijf wiel | 140 mm | wiegfunctie | nee |
| breedte aandrijf wiel | 55 mm | WEEE-apparaatsoort | groot apparaat cat. 4 |
| diameter vorkwiel | 80 mm | merk volgens EAR-registers | Schefer |
| breedte vorkwiel | 70 mm | gewicht | 203 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149500 |  | stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen |
| 217180 |  | golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken |
| 221284 |  | werkhandschoenen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat |
| 221309 |  | waarschuivingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat |
| 221381 |  | beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9 |
| 227875 |  | lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood |