

bott **établi roulant** verso

hauteur x largeur x profondeur 910 x 1000 x 600 mm, plateau de table en acier, équipement : 1 armoire, 1/2 tablette, 1 poignée, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, soubassement 4 roul.



Numéro d'article: 231779

établi roulant

- hauteur x largeur x profondeur 910 x 1000 x 600 mm
- plateau de table en acier
- équipement : 1 armoire, 1/2 tablette, 1 poignée
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- soubassement 4 roul.
- Ø de roue 125 mm
- Produit livré livré monté





Détails techniques

type de meuble table

couleur du châssis gris clair // RAL7035

type de table	établi	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur	910 mm	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
largeur	1000 mm	matériau de finition	soudé
profondeur	600 mm	roulant	oui
hauteur réglable	non	nombre/type de roulettes	4 roul.
équipement établi	1 armoire, 1/2 tablette, 1 poignée	Diamètre de roue	125 mm
matériau de plaque	acier	livraison	livré monté
matériau de châssis	acier	Poids	60,962 kg
surface de châssis	finition peinture époxy		

Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes