

Krause ladderset

STABILO® Professional

set bestaande uit: onder-, 2x
midden-, bovendeel, trap eenzijdig,
17 treden met profiel, balklengte 5,6
m, van aluminium

Artikelnummer: 244193



ladderset

- set bestaande uit: onder-, 2x midden-, bovendeel
- trap eenzijdig
- 17 treden met profiel
- Standhoogte 4,2 m
- Voor een werkhogte tot ca. 6,2 m
- balklengte 5,6 m
- diepte trede 80 mm
- trede-boomverbinding hoogwaardig gefelsd
- uitgerust met aanlegprofiel als muurbescherming
- veilig in gebruik door borgbouten
- Tweecomponenten voetschermen aan het balkeinde






- van aluminium
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 20,2 kg
- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	belastbaar tot	150 kg
laddertype	ladderset	onderbouw	Tweecomponenten voetdoppen
set bestaand uit	onder-, 2x midden-, bovendeel	gebruik	eenzijdig
materiaal	aluminium	in-/uitklapbaar	nee
lengte balk	5,6 m	verrijdbaar	nee
standhoogte	4,2 m	ladder voor op de trap	nee
werkhoogte	6,2 m	certificering	TÜV getest
treden aantal	17	leuning	nee
type trede/sport	treden met profiel	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
diepte trede	80 mm	veiligheidsbeugel	nee
hoogte	5250 mm	spreidbeveiliging	nee
ladder uitvoering	vierdelig	opbergbak	nee
ladder uitrusting	aanlegprofiel als muurbescherming	garantie	10 jaar
veiligheidsuitrusting ladder	borgbouten	gewicht	20,2 kg
sport-/dwarsverbinding	gefelsd		

Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), onderbouw met 4 geveerde wielen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
528213		verrijdbaar opstapje, van kunststof in blauw, trede diameter 290 mm, onderbouw met 3 geveerde wielen