

opzetkast voor locker

4 vakken, vak breedte 300 mm, hoogte x breedte x diepte 500 x 1200 x 500 mm, vleugel deur, deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °, afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot, romp van staal met moffellak in RAL7016 antracietgrijs, front van staal met moffellak in RAL7016 antracietgrijs



Artikelnummer: 267177



opzetkast voor locker



- 4 vakken
- vak breedte 300 mm
- hoogte x breedte x diepte 500 x 1200 x 500 mm
- vleugel deur
- deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °
- afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot
- romp van staal met moffellak in RAL7016 antracietgrijs
- front van staal met moffellak in RAL7016 antracietgrijs

Technische details

| | | | |
|---------------|-----------|--------------------------|--------------|
| type kast | opzetkast | doorgangsmaat deur (li.) | 433 mm |
| voor kasttype | locker | afsluitbaar | ja |
| vakken | 4 stuks | sluitsysteem | draaigrendel |

| | | | |
|-------------------|--|--------------------|---|
| hoogte | 500 mm | materiaal romp | staal |
| breedte | 1200 mm | oppervlak romp | gemoffeld |
| binnenhoogte | 471 mm | kleur romp | antracietgrijs // RAL7016 |
| diepte | 500 mm | materiaal front | staal |
| binnendiepte | 477 mm | oppervlak front | gemoffeld |
| breedte vak | 300 mm | kleur voorkant | antracietgrijs // RAL7016 |
| type deur | vleugeldeur | opstelling | wand |
| deuraanslag | rechts | voor beugelsterkte | 6-8 mm |
| openingshoek deur | 110 ° | norm | niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend |
| deur uitvoering | inliggend, binnenliggende penscharnieren | gewicht | 21,5097 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 272054 |  | etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof |
| 272065 |  | nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS |