

BS-ROLLEN

zwenkwiel met rem

BS ROLLEN

draagvermogen 205 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met glijlager, Dubbele rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm



Artikelnummer: 341533

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 205 kg
- met massief rubber-banden
- niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met glijlager
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	237 mm

bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	60 mm
draagvermogen	205 kg	naafboorgat	20 mm
banden	massief rubber	wielbreedte	50 mm
wiel-ø	200 mm	uitlading	58 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	niet-strepend
wiellager	glijlager	lengte plaat	135 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	breedte plaat	110 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	105x75/80 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	11 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
zwenklager	kogellager	kleur velg	zwart
rem	Dubbele rem	gewicht	3,45 kg

Gerelateerde Producten

343404



wiel, draagvermogen 205 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken