

Blume Förderanlagen rollenbaan



draagrol van kunststof, baan lengte x breedte 3 m x 600 mm, asafstand 100 mm



Artikelnummer: 407245



Blume Förderanlagen Kunststof wieltjesbaan - balie-element

Recht

rollenbaan















- draagrol van kunststof
- wieldiameter 48 mm
- baan lengte x breedte 3 m x 600 mm
- breedte 640 mm
- asafstand 100 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 300 mm en een breedte van maximaal 800 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details




| | | | |
|-------------------|---------------|---------------------------|----------|
| transporttechniek | transportbaan | breedte transportgoed tot | 800 mm |
| baantype | rollenbaan | lengte transportgoed min. | 300 mm |
| baancomponent | baanelement | asafstand | 100 mm |
| roltype | draagrol | framehoogte | 70 mm |
| materiaal rol | kunststof | framebreedte | 20 mm |
| diameter rol | 48 mm | materiaal frame | staal |
| baanlengte | 3 m | frameoppervlak | verzinkt |

| | | | |
|-------------|--------|------------|-----------|
| uittrekbaar | nee | framemodel | U-profiel |
| baanbreedte | 600 mm | gewicht | 26 kg |
| breedte | 640 mm | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 408361 |  | doorvoer voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 48 mm, baan lengte x breedte 1 m x 600 mm, asafstand 100 mm, met scharnieren en handgreep |
| 414499 |  | Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m |
| 414502 |  | Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m |
| 428642 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 428686 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 428733 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 428777 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 428813 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 428857 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 429044 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 429088 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 429157 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 429215 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 588423 |  | eindaanslag voor wisselrollenbaan, voor baanbreedte 600 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 505362 |  | afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart |
| 520983 |  | mobiele schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart |
| 523822 |  | set vloermarkerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm |