

WSM beugel

hoogte x lengte x diepte 415 x 1050 x 550 mm, 3 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 55 mm brede wielen, constructie van staal (gelast) vuurverzinkt



Artikelnummer: 520181



WSM Fietsbeugels

ook geschikt voor mountainbikes

beugel

- hoogte x lengte x diepte 415 x 1050 x 550 mm
- 3 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 55 mm brede wielen
- beugel met 350 mm wielafstand
- buisdiameter 18 mm
- constructie van staal (gelast) vuurverzinkt
- plaatsbesparend door afwisselende diepte-/hoogteverstelling
- standers voorbereid voor montage in rijen
- voor vastschroeven
- Leveringstoestand voorgemonteerd

Technische details

buitenopstelling	fietsenrek	stander functie	voorbereid voor montage in rijen
type fietsenrek	beugel	opstelling	legbord
hoogte	415 mm	bevestigingstype	voor vastschroeven
lengte	1050 mm	instelhoek	90 °

diepte	550 mm	reclamevlak	nee
breedte band	55 mm	materiaal	staal
buis-Ø	18 mm	materiaal verwerking	gelast
instelplaatsen aantal	3	oppervlak standaard	vuurverzinkt
gebruik	eenzijdig	kleur uitvoering	vuurverzinkt
wielafstand	350 mm	levering	voorgemonteerd
staander uitvoering	plaatsbesparend door afwisselende diepte-/hoogteverstelling	gewicht	9,5 kg

Dit past ook bij ...

221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
306237		Afvalbak van draadgaas, geschikt voor buiten, inhoud 63 l, hoogte x diameter 500 x 400 mm, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, vloerconstructie doorbroken
306339		Afvalbak van draadgaas, geschikt voor buiten, inhoud 27 l, hoogte 430 mm, ter bevestiging aan paal of muur, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, vloerconstructie gesloten
509310		attentiebord, geschikt voor buiten, hoogte x breedte x diepte 960 x 470 x 670 mm, passend voor DIN A2, frame van aluminium geëloxeerd in zilverkleurig
525474		parkbank, hoogte x breedte x diepte 740 x 2000 x 380 mm, 9 zitlatten, zitting van PVC-lijst in groen, zitting hoogte 440 mm, 6-voetonderstel van polypropyleen in groen
531400		borden voor vluchtroutesignalering, verzamelpunt, driehoekig bord, van aluminium, oppervlak reflecterend, hoogte x breedte 400 x 400 mm
532192		rokersstafel, hoogte x diameter 1130 x 675 mm, vorm rond, middenzuil van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9007 grijs aluminiumkleurig, blad van MDF met coating in decor RAL9007 grijs aluminiumkleurig, met zelfdovende asbak en voetpedaal
975113		overkapping, grondveld, hoogte x breedte x diepte 2000 - 2250 x 4300 x 2330 mm, dak van trapeziumplaat, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag in RAL9002 grijswit