

Kappes

kast met sleufplaat

RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, 9 lade(n), met werkbankblad, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 522532

RasterPlan

KAPPES



Kappes Ladekast RasterPlan®

met deuren met sleufplaten

kast met sleufplaat

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm
- constructie van staal
- dubbele openslaande deur met sleufperforatie
- dubbelwandige deuren
- draagvermogen per niveau 80 kg
- 9 lade(n)
- laden hoogte 9x100 mm
- draagvermogen per lade 110 kg
- laden met kogelgelagerde telescooprails, uittrekbaar legbord 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- laden met beletteringslijst en transparante afdekking
- met werkbankblad
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot







- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	systeemkast	sluitsysteem	cilinderslot
type deur	dubbele openslaande deur met sleufperforatie	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
hoogte	1950 mm	onderbouw	sokkel
breedte	1000 mm	materiaal	staal
diepte	600 mm	hoogteverstelraster lade	25 mm
kast uitrusting	lades	oppervlak legbord	verzinkt
draagvermogen legbord	80 kg	afsluitbaar	ja
laden aantal	9 stuks	werkbankblad	ja
laden aantal x hoogte	9x100 mm	scheidingswand	nee
fronthoogte 100 mm	9 stuks	uittrekrail lade	kogelgelagerde telescooprails
draagvermogen lade	110 kg	uittrekbare lade	100 %
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	greep	draaigreep
kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010	verrijdbaar	nee
oppervlak romp	m. poedercoating	gewicht	202 kg

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood