

Hanselifter pallethefwagen

draagvermogen 2500 kg, met speed-lift-hydraulica, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 80 mm

Artikelnummer: 524028




HanseLifter


2
YEARS
WARRANTY

Hanselifter Pallethefttruck

Snelheffing dankzij speed-lift

pallethefwagen


- draagvermogen 2500 kg
- met speed-lift-hydraulica
- vork lengte x breedte 1150 x 160 mm
- draagbreedte 520 mm
- vorkpunten met klimwielen
- zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm
- vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 80 mm
- hefhoogte 200 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- vorken van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw
- torsiestijve staalconstructie
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel in zwart
- stuuruitslag 205 °
- regelbare daalinrichting
- hydrauliek met overbelastingsbeveiliging
- zuiger van staal, hardverchromd en geslepen
- lengte 1535 mm
- gewicht 74 kg

- 2 jaar garantie

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	lengte	1535 mm
hefwagentype	pallethefwagen	stuuruitslag	205 °
draagvermogen	2500 kg	vork uitrusting	klimwielen
lengte vork	1150 mm	heffunctie	speed-lift-hydraulica
vorkbreedte	160 mm	snelheffing	ja
draagbreedte	520 mm	hydraulica uitrusting	overbelastingsbeveiliging
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	neerlaatfunctie	regelbare daalinrichting
bediening wielonderstel	handmatig	dissel	functies heffen-rijden-neerlaten
hefhoogte (min.)	85 mm	materiaal	staal
hefhoogte (max.)	200 mm	oppervlak vork	m. poedercoating
materiaal zwenkwiel	massief rubber	kleur vork	blauw // RAL 5012
materiaal vorkwielen	nylon	kleur dissel	zwart
vorkrol	tandem	materiaal zuiger	staal
diameter vorkwiel	80 mm	oppervlak zuiger	hardverchroomd en geslepen
breedte vorkwiel	70 mm	garantie	2 jaar
diameter zwenkwielen	200 mm	gewicht	74 kg
breedte zwenkwielen	50 mm		

Gerelateerde Producten

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
--------	---	--

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovended gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovended doorbroken
221284		werkhandschoenen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9

227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
626475		Gasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten