

Toyota BT elektrische palletwagen

TOYOTA
MATERIAL HANDLING

draagvermogen 1000 kg, vorklengte 1150 mm, zwenkwielen breedte x Ø 60 x 250 mm, vorkwielen breedte x Ø 100 x 85 mm, hefhoogte 2000 mm / verlaagde hoogte 85 mm, enkelvoudige mast


Artikelnummer: 524097



Toyota BT hoogheffende elektrische palletwagen met monomast

BT elektrische palletwagen

- draagvermogen 1000 kg
- vorklengte 1150 mm
- draagbreedte 550 mm
- zwenkwielen breedte x Ø 60 x 250 mm
- vorkwielen breedte x Ø 100 x 85 mm
- steunwielen breedte x Ø 40 x 100 mm
- hefhoogte 2000 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- lastzwaartepunt 600 mm
- hefmotor 1,2 kW
- rijmotor 0,7 kW
- in- en uitschakelen per PIN-code en noodstop-schakelaar
- rijnsnelheid met last 4,5 km/h, zonder last 5,5 km/h
- stijgvermogen met last 6 %, zonder last 10 %
- elektronisch remsysteem met automatische parkeerrem












- met batterij 2x12V/63 Ah
- met geïntegreerde oplader
- stuuruitslag 180 ° / draaicirkel 1340 mm
- bouwhoogte 2310 mm
- lengte x breedte 1530 x 700 mm
- gewicht 490 kg
- werkgangbreedte 2100 mm
- enkelvoudige mast
- onderwagen in oranje
- hefsteiger in zwart

Technische details

hijswerktuig	stapelaar	rijnsnelheid met last	4,5 km/h
type heftruck	hydraulische stapelaar	stijgvermogen zonder last	10 %
draagvermogen	1000 kg	stijgvermogen met last	6 %
lengte vork	1150 mm	lastzwaartepunt	600 mm
draagbreedte	550 mm	draaicirkel	1340 mm
hefhoogte (min.)	85 mm	stuuruitslag	180 °
hefhoogte (max.)	2000 mm	werkgangbreedte	2100 mm
mast uitvoering	enkelvoudige mast	breedte zwenkwielen	60 mm
bediening heffing	elektrisch	diameter zwenkwielen	250 mm
bediening wielonderstel	elektrisch	breedte vorkwiel	100 mm
spanningsverzorging	batterij 2x12V/63 Ah	diameter vorkwiel	85 mm
hoogte	2310 mm	breedte steunwiel	40 mm
breedte	700 mm	diameter steunwiel	100 mm
lengte	1530 mm	kleur onderwagen	oranje
vermogen rijmotor	0,7 kW	kleur hefsteiger	zwart
vermogen hefmotor	1,2 kW	gewicht	490 kg
rijnsnelheid zonder last	5,5 km/h		

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendek gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendek doorbroken
221284		werkhandschoenen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat

221381		<p>beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9</p>
227875		<p>lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood</p>
407817		<p>opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag</p>
626475		<p>Gaasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten</p>