

## Treston chariot à plateaux

force 150 kg, plateau longueur x largeur 800 x 430 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7045 telegriis, avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 526683



TRESTON

5 YEARS WARRANTY



## Treston Chariot à plateaux

### Avec 2 plateaux réglables

chariot à plateaux

- force 150 kg
- plateau longueur x largeur 800 x 430 mm
- hauteur x longueur x largeur 1015 x 900 x 535 mm
- plateau(x) en bois
- plateau(x) avec bord de protection
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7045 telegriis
- structure en acier (soudé)
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage caoutchouc plein
- disposition des roues rectangulaire
- 5 années de garantie



appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de finition	soudé
type de chariot	chariot à étagères	norme européenne	non
charge	150 kg	rehausses	aucune
longueur de plateau	800 mm	conducteur d'électricité	non
largeur de plateau	430 mm	rabattable	non
nombre de plateaux	2 pièce	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
matériau plateau(x)	bois	pneumatique	caoutchouc plein
force plateau	50 kg	Diamètre de roue	125 mm
équipement plateau(x)	bord de protection	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
Fonction plateau(x)	hauteur réglable	disposition des roues	rectangulaire
alignement de niveaux	droit	surface	finition peinture époxy
hauteur	1015 mm	couleur	telegris // RAL7045
longueur	900 mm	garantie	5 années
largeur	535 mm		1 pièce
matériau	acier	Poids	16,7 kg