

VARIOfit **etagewagen**

draagvermogen 200 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 410 x 610 mm, platform van staal, met hoekframe, platform gekanteld, met leer, Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY

Artikelnummer: 531524

VARIOfit Etagewagen

voor euronorm-bakken

etagewagen

- draagvermogen 200 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 410 x 610 mm
- platform van staal, met hoekframe
- platform gekanteld
- met leer
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructieconstructie, gelast
- hoogte x lengte x breedte 1125 x 520 x 665 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met TPE-banden
- wielnaaf met kogellager
- zwenkwielen met rem
- wielstand rechthoekig
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	TPE
type wagen	etagewagen	wiellager	kogellager
draagvermogen	200 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
euronorm	ja	elektrisch geleidend	nee
lengte laadvlak	410 mm	materiaal	staalconstructie
breedte laadvlak	610 mm	materiaal verwerking	gelast
etages aantal	3 stuks	constructies	geen
etage-inrichting	gekanteld	wagen uitrusting	leer
hoogte	1125 mm	in-/uitklapbaar	nee
lengte	520 mm	wielstand	rechthoekig
breedte	665 mm	oppervlak	m. poedercoating
etagetype	open	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal platform	staal	garantie	12 jaar
platform uitrusting	hoekframe	gewicht	33 kg
wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen		

Dit past ook bij ...

208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
505112		halmarkeerverf, standaardkleur, in RAL1003 signaalgeel, inhoud 5 l
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
528958		orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 554 mm, plank(en) van kunststof in grijs