


## rayonnage cantilever

rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2480 x 2494 x 920 mm, 3 montants, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, 6 niveaux de stockage, force par plateau 660 kg, montants décapé au jet de sable et finition peinture époxy en RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 737454



## Rayonnage cantilever

### Rayonnage standard

rayonnage cantilever

- rayonnage complet (élément de départ et suivant)
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2480 x 2494 x 920 mm
- 3 montants
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- 6 niveaux de stockage
- 5 niveaux avec bras
- force par plateau 660 kg
- bras de longueur identique, positionnement droit
- profondeur utile 400 mm
- structure en acier
- montants décapé au jet de sable et finition peinture époxy en





RAL5010 bleu gentiane

- bras décapé au jet de sable et finition peinture époxy en RAL5010 bleu gentiane
- note de commande : déchargement par gerbeur ou par grue obligatoire. nous consulter si nécessaire
- contrôle extérieur et régulier par l'Office allemand d'inspection des matériaux, label qualité RAL RG 614
- conforme au règlement DGUV 108-007 (anciennement BGR 234)

## Détails techniques

|                             |                      |                                  |                                       |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| type de meuble              | rayonnage            | charge par niveau                | 660 kg                                |
| type de rayonnage           | rayonnage cantilever | modèle de bras en porte-à-faux   | droit                                 |
| rayonnage modulaire         | système emboîtable   | Longueur du bras pour rayonnage  | bras de longueur identique            |
| champ de rayonnage          | rayonnage complet    | montant                          | 3 pièce                               |
| nombre d'éléments standard  | 2 pièce              | bras en porte-à-faux par montant | 6 pièce                               |
| utilisation                 | bilatéral            | matériau                         | acier                                 |
| hauteur                     | 2480 mm              | surface de montant               | sablé // avec finition peinture époxy |
| largeur                     | 2494 mm              | surface de bras en porte-à-faux  | sablé // avec finition peinture époxy |
| profondeur utile            | 400 mm               | couleur du montant               | bleu gentiane // RAL5010              |
| profondeur                  | 920 mm               | couleur des bras en porte-à-faux | bleu gentiane // RAL5010              |
| Cote d'axe                  | 1251 mm              | exécution couleur                | bleu gentiane // RAL5010              |
| niveaux de stockage         | 6 pièce              | Déchargement par grue/gerbeur ob | oui // nous consulter                 |
| nombre de tablettes/niveaux | 5 pièce              | norme DGUV                       | DGUV 108-007                          |
| type tablette/niveau        | bras                 | certification RAL-RG             | RAL-RG 614                            |
| charge totale               | 7920 kg              | Poids                            | 160,89 kg                             |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 203501 |  | escabeau sur roulettes, accès à un côté, 8 marches (estrade incl.), hauteur 1,9 m, estrade largeur x profondeur 300 x 250 mm, longueur de lisse 2,7 m, en aluminium  |
| 404924 |  | chariots pour charges longues, force 2000 kg, plateau longueur x largeur 2500 x 600 mm, plateforme ouvert avec 2 compartiments de rangement, rehausse : 4 ranches, ranchers amovibles, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage caoutchouc plein |
| 505144 |  | appareil de marquage au sol pour ruban de marquage   |
| 524978 |  | support pour transporteurs, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 60 mm, avec barrette à billes pivotante, force 200 kg, largeur du convoyeur 350 mm, hauteur 758 - 1197 mm  |

