

Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 680 x 1440 x 780 mm, inhoud 0,5 m³, draagvermogen 1000 kg, onderbouw vorkslaffen, Robuuste constructie van plaatstaal gelakt in RAL2000 geeloranje

Artikelnummer: 967476



Bauer Kiepbak voor spaanders

laag model

kiepbak

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 680 x 1440 x 780 mm
- inhoud 0,5 m³
- draagvermogen 1000 kg
- gewicht 130 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 135 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- zelfstandig terugzwenken bij openzetten van de bak en automatische vergrendeling van de kantelbeveiliging
- kraan en geperforeerd tussenlegbord (gat Ø 3 mm, deling 6 mm)
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randversteving rondom
- onderbouw vorkslaffen
- Robuuste constructie van plaatstaal gelakt in RAL2000 geeloranje



Technische details

baktype	kiepbak	hoogte vorksloten	60 mm
inhoud	0,5 m ³	breedte vorksloten	200 mm
hoogte	680 mm	afstand vorkkokers	135 mm
lengte	1440 mm	inrijdbreedte	150 mm
breedte	780 mm	kraan	ja
draagvermogen	1000 kg	stapelbaar	nee
bouwwijze	lage bouwvorm	nestbaar	nee
materiaal	plaatstaal	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	oppervlak	gelakt
kantelfunctie	handmatig	kleur	geeloranje // RAL2000
terugzwenkfunctie	zelfstandig terugzwenken bij openzetten van de bak	kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000
kantelbeveiliging	Kantelbeveiliging automatisch	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
onderrijdbaar	ja	type deksel	klapdeksel
onderbouw	vorksloten	gewicht	130 kg

Gerelateerde Producten

518144  wielenet, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bords hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bords), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs