

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

draagvermogen 70 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 125 x 28 mm, naaf met glijlager, Dubbele rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 76 x 70 mm

Artikelnummer: 988556



BS-ROLLEN Niet-strepende apparaatwielen

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 70 kg
- met TPE-banden
- Niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 125 x 28 mm
- schroefgatafstand 60x50 mm, schroefgat-Ø 8,3 mm
- naaf met glijlager
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 76 x 70 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	zwenklager	kogellager
roltype	apparaatwiel	rem	Dubbele rem
bouwmodel	zwenkwiel	draadvangkappen	nee

draagvermogen	70 kg	hoogte	158 mm
banden	TPE	breedte wiel	28 mm
diameter wiel	125 mm	uitlading	35 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
wiellager	glijlager	lengte plaat	76 mm
voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	breedte plaat	70 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	60x50 mm
elektrisch geleidend	nee	diameter schroefgat	8,3 mm
materiaal behuizing	RVS	gewicht	0,65 kg

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken