

Komplettpacktisch

Multiplex

Höhe x Breite x Tiefe 700 - 950 x 2000 x 900 mm, Platte aus Multiplex geölt in Dekor Buche, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau, 1 Kartonmagazin mit 6 Bügeln und 1 Ablageboden



Artikelnummer: 243011

Komplettpacktisch Multiplex













- Höhe x Breite x Tiefe 700 - 950 x 2000 x 900 mm
- Platte aus Multiplex geölt in Dekor Buche
- Plattenstärke 40 mm
- Quadratrohr 40 x 40 x 2 mm
- 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
- Hohe Stabilität durch doppelte Querverstrebung
- Höhenverstellung über Lochraster im Gestell
- Unterbau mit Höhenausgleichsschrauben zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund
- Aufbauten: 1 Kartonmagazin mit 5 Bügeln und 1 Ablageboden
- Tiefe Ablageböden 400 mm
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details




Möbeltyp	Tisch	Material Platte	Multiplex
Tischtyp	Packtisch	Oberfläche Platte	geölt
Höhe	700-950 mm	Farbe Platte	Buche

Breite	2000 mm	Stärke Platte	40 mm
Tiefe	900 mm	Gestellform	4-Fußgestell
höhenverstellbar	ja	Stabilität / Aussteifung / Verst	Querverstrebung
Höhenverstellung durch	Lochraster im Gestell	Material Gestell	Stahl
Höhenverstellraster	50 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Packtisch Ausstattung	Ablageboden, Bügel, Kartonmagazin	Farbe Gestell	schwarzgrau // RAL7021
Höhe Aufbauten	1100 mm	Rohrform	Quadratrohr
Höhenverstellraster Aufbauten	100 mm	Rohrmaße	40 x 40 x 2 mm
Ablageböden	2 Stück	Unterbau	Höhenausgleichsfüße
Bodentiefe	400 mm	Anlieferung	zerlegt
Steckbügel	5 Stück	Gewicht	170 kg
Abrollvorrichtung	nein		

Zubehör

243016		Höhenverstellung für Packtisch, Höhenverstellung über Handkurbel, Verstellbereich 770 - 970 mm, Trägt bis zu 400 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
243018		Höhenverstellung für Packtisch, Höhenverstellung über Elektromotor, Verstellbereich 770 - 970 mm, Trägt bis zu 400 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
243019		Zweibereichs-Industriewaage, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar, nicht eichfähig, Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 500 x 400 mm, Wägebereich von 0 bis 60 kg, Ablesbarkeit in 10 / 20 g Schritten
243020		Zweibereichs-Industriewaage, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar, geeicht, Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 500 x 400 mm, Wägebereich von 0 bis 60 kg, Ablesbarkeit in 10 / 20 g Schritten
243021		Trägersäule für Packtisch, Länge 950 mm, Für schwenkbaren TFT-Halter und Tastaturablage, Aus Aluminium
243022		TFT-Halterung für Packtisch, Länge 415 mm, schwenkbar, Befestigung mit VESA 75/100
243023		Tastaturablage, Länge x Tiefe 640 x 172 mm, Ausgestattet mit 2 Kabelhaltern, schwenkbar und neigbar
243027		Boden, Geeignet für Packtisch, Breite x Tiefe 1880 x 680 mm, Für Tischbreite 2000 mm, Aus Multiplex mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung, Erhöhte Stabilität durch querlaufende Stahlunterkonstruktion aus 40x40x2 mm Stahlrohr
243029		Schließblech für Packtisch, Für Tischbreite 2000 mm, Aus Stahlblech mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
243031		Querträger für Packtisch, Breite 1770 mm, Für Tischbreite 2000 mm, Befestigung an der Rasterlochung zwischen den Holmen, Aus Stahl in lichtgrau
243033		Querträger, Geeignet für Packtisch, Breite 1770 mm, Für Tischbreite 2000 mm, Aus Stahl in lichtgrau, Befestigung unter der Tischplatte
243034		Schublade, Geeignet für Packtisch, Befestigung unter der Tischplatte

Dazu passt auch ...

215548		Stretchfolie, Lieferung als Rolle, Folie Länge x Breite 300 m x 500 mm, Aus Polyethylen, Stärke 20 µm, In transparent
215913		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 400 x 300 mm
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall