

## Cascoo Lenkrolle



Traglast 135 kg, Mit TPE-Bereifung,  
Durchmesser 125 mm, Nabe mit  
Schwenklager, Felge aus  
Polypropylen, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243311



### Lenkrolle

- Traglast 135 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Durchmesser 125 mm
- Nabe mit Schwenklager
- Felge aus Polypropylen
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Radlager	Schwenklager
Rollentyp	Transportgeräterollen	Befestigungselement	Platte
Bauform	Lenkrolle	Material Gehäuse	Stahl
Traglast	135 kg	Feststeller	ohne
Bereifung	TPE	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm
Rad-Ø	125 mm	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Material Felge	Polypropylen	Gewicht	0,8 kg

