

Gmöhling Alu-Rollbox

Höhe x Länge x Breite 373 x 950 x 385 mm, Inhalt 105 l, in alu-natur, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau 2 Rollen



GMÖHLING



Artikelnummer: 521979



Gmöhling Alu-Rollbox

Alu-Rollbox


- Höhe x Länge x Breite 373 x 950 x 385 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 345 x 870 x 350 mm
- Inhalt 105 l
- in alu-natur
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- Klappdeckel mit Gummidichtung und Gurtbändern
- Unterbau 2 Rollen
- Federfallgriffe

Technische Details





Behältertyp	Transportbehälter	Deckel Ausstattung	Gummidichtung, Gurtbänder
Euronorm	nein	stapelbar	ja
Inhalt	105 l	Wandkonstruktion	geschlossen
Material	Aluminium	Bodenkonstruktion	geschlossen
Höhe	373 mm	Lebensmittelgeeignet	nein

Innenhöhe	345 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Länge	950 mm	Tragevorrichtung	Federfallgriffe
Innenlänge	870 mm	nestbar	nein
Breite	385 mm	Farbe	alu-natur
Innenbreite	350 mm	Unterbau	2 Rollen
Deckel	ja	Gewicht	7 kg
Deckeltyp	Klappdeckel		

Zubehör

521981		Zylinderschloss, für Rollbox, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	--

Dazu passt auch ...

105205		Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus Buche in natur, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 440 x 380 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst
146607		Bürowagen, Traglast 200 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Räder mit TPE-Bereifung
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung