

MUNK

Mehrzweck-Kombileiter

2 x 12 profilierte Sprossen, Holmlänge
6,14 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 524298



MUNK Mehrzweck-Kombileiter

2-teilig

mit nivello®-Traversen






Mehrzweck-Kombileiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 12 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. 7,2 m
- Holmlänge 6,14 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- nivello®-Traverse und -Leiterschuhe am Holmende
- Aus Aluminium
- Gewicht 18,1 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 15 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	klappbar	ja
Leitertyp	Mehrzweck-Kombileiter	fahrbar	nein
Material	Aluminium	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Nutzung	beidseitig	Unterbau	nivello®-Traverse und -Leiterschuhe
Holmlänge	6,14 m	Leiter Ausführung	zweitellig
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	7,2 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Höhe Stehleiter	3,4 m	Spreizsicherung	ja
Sprossen Anzahl	2 x 12	Sicherheitsbügel	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131
Tiefe Sprossen	30 mm	Garantie	15 Jahre
Traversenbreite	1200 mm	Gewicht	18,1 kg

Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
526758		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE