


Bauer Lastarm

Traglast 1000 kg, Länge x Breite 1600
- 2500 x 600 mm, Kranarm 6-fach
ausziehbar, bis 25°
neigungsverstellbar, Aus Stahl mit
Lackierung in RAL2000 Gelborange



Artikelnummer: 525859



Bauer Lastarm

teleskopierbarer Arm

Lastarm

- Traglast 1000 kg
- Länge x Breite 1600 - 2500 x 600 mm
- Einfahrtshöhe x Einfahrtbreite 80 x 220 mm
- Einfahrtaschenabstand 160 mm
- Mit Abrutschsicherung
- Kranarm 6-fach ausziehbar, bis 25° neigungsverstellbar
- Mit 1 Haken
- Nicht kranbar
- Aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Einfahrtaschenhöhe	80 mm
Hebezeugtyp	Lastaufnahme	Einfahrtaschenbreite	220 mm
Last-Handling	Stapler-Anbaugerät	Einfahrtaschenabstand	160 mm
Stapler-Anbaugerät	Lastarm	Material	Stahl
Traglast (max.)	1000 kg	Oberfläche	lackiert

Länge	1600-2500 mm	Farbe	gelborange // RAL2000
Breite	600 mm	Farbe Ausführung	gelborange // RAL2000
Arm Funktion	6-fach ausziehbar, bis 25° neigungsverstellbar	Sicherheitsausstattung Hebezeuge	Abrutschsicherung
Last-Handling Ausstattung	1 Haken	Gewicht	62 kg
Kranbar	Nicht kranbar		

Dazu passt auch ...

142260		Krangabel, Traglast 3000 kg, Gabel Höhe x Länge x Breite 50 x 1000 x 120 mm, mit automatischem Gewichtsausgleich an der Öse
350239		Rundschlingen-Gehänge, Traglast einfach direkt 1000 kg, Nutzlänge 1 m, Strangzahl: 1 Stück, aus Polyester in violett