

# EL1200DS

LED-behuizingslamp met fitting



**Omschrijving:** LED-behuizingslamp, speciaal ontworpen voor behuizingen van nVent HOFFMAN. Snelle montage zonder gereedschap dankzij een systeem met vergrendelingshaak dat is ontworpen voor het 25 mm-gatenpatroon in behuizingen van nVent HOFFMAN. Kan horizontaal of verticaal worden gemonteerd.

**Lamp type:** LED.

**Helderheid:** 1200 lm.

**Lichtkleur:** 4000 K (neutraal wit).

**Stroomverbruik:** 12 W.

**Voltage:** 100 V - 240 V ~, 50/60 Hz.

**Aansluiting:** Invoer, 3-polig. Bedradingsdoorvoer, 3-polig.

**Bedrijfstemperatuur:** -20 °C ... +55 °C.

**Beschermingsklasse:** IP20

**Afmetingen:** 364 × 76 × 48 mm.

Voltage	Contactstop type	Breedte	Item no.
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Type F (Shucko)	364	EL1200DS
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Type E	364	EL1200DS-BF
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Type J	364	EL1200DS-CH
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Type G	364	EL1200DS-GB
100 V - 125 V ~, 50/60 Hz	Type B	364	EL1200DS-US