

BEGA**13 588**

LED-Leuchtmittel

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

LED-Leuchtmittel – nicht dimmbar –
für den Einsatz in BEGA-Leuchten
mit konventionellem Lampensockel E 27.

ProduktbeschreibungLichttechnische Daten

Ausführung:	matt
Nomineller Lichtstrom:	1055 lm
Bemessungslichtstrom:	1055 lm
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	CRI > 80
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:	0,7


Elektrische Daten

Nennleistung:	8 W
Bemessungsleistungsaufnahme:	8 W
Nennspannung:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Nominelle Stromstärke:	
Nominelle Lebensdauer:	15.000 h
Bemessungslebensdauer:	15.000 h
Schaltzyklen bis Ausfall:	100.000
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des maximalen Lichtstroms:	1 s
Zündzeit:	0,4 s
Elektrischer Leistungsfaktor:	0.5

Energieeffizienzklasse:	F
Verbrauch:	8 kWh/1000 h
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +40°C

CE – Konformitätszeichen

Das LED-Leuchtmittel ist nicht dimmbar.

**Bestellnummer 13 588**