


Datenblatt

Neodym Flachleiste 40x13,5x5mm mit konischer Senkung

Artikel: 37375

Technische Daten

Länge L (mm)	40
Breite B (mm)	13,5
Höhe H (mm)	5
Durchmesser d1 (mm)	3,5
Durchmesser d2 (mm)	6,7
Bohrungsabstand A (mm)	30,4
Haftkraft (N)	120
Magnetwerkstoff	Neodym
Gehäusematerial	Stahl
Farbe	Silber
Temperaturbeständigkeit (°C)	80
Gewicht (kg)	0,02



Produktdetails

- Extrem haftstarkes System.
- Einfache Montage über Bohrung mit konischer Senkung.
- Nur die Stege berühren die Haftfläche.



Dieses Produkt verstößt nicht gegen die aktuelle, europäische REACH Verordnung.



Dieses Produkt verstößt nicht gegen die aktuelle, europäische ROHS Richtlinie.