


Technische Daten



Artikelbezeichnung: *Glasfaser-Fugendekstreifen, selbstklebend*

Artikelnummern: 0850, 0851, 0852, 0854, 0855, 0859

Abmessungen: siehe Tabelle

Material: Glasfasergewebe, einseitig selbstklebend

Anwendungsbereich: Trockenbau

Anwendung: Fugenbearbeitung an Plattenstößen sowie im Bereich von Rissen

Farbe: weiß

Abmessungen:	0855	0850	0852	0854
	50 mm x 20 m	50 mm x 45 m	50 mm x 90 m	50 mm x 153 m
	60 Rollen/Kart.	54 Rollen/Kart.	24 Rollen/Kart.	12 Rollen/Kart.
	0859	0851		
	100 mm x 45 m	100 x 90 m		
	27 Rollen/Kart.	12 Rollen/Kart.		

Technische Angaben (allg.):

Lichte Maschenweite Kette (mm): 3,0 mm

Lichte Maschenweite Schuss (mm): 2,5 mm

Fadenzahl Kette/cm: 3,15

Fadenzahl Schuss/ cm: 3,4

Gewicht (g/m²): 55

Reißfestigkeit Kette (N/5 cm): > 450

Reißfestigkeit Schuss (N/5 cm): > 700

Eigenschaften: Verrottungsbeständig, schiebefest, appetriert, quellen nicht auf.

Verarbeitung: Vorbereitung der Flächen gemäß VOB, Teil C, DIN 18363, DIN 18350. Der Untergrund muss zwingend trocken und staubfrei sein - gegebenenfalls muss der Untergrund grundiert werden. Den Fugendekstreifen entlang der Fuge bzw. des Risses aufrollen und an den Untergrund aufkleben. Geeignete Spachtelmasse durch die Maschen hindurch in die Hohlräume drücken und abschließend fachgerecht glätten.