



<b>Bestückung</b>	LED-Modul - Energieeffizienzklasse A+
<b>Beleuchtungsfeld @ 50 cm</b>	Ø 18 cm
<b>Beleuchtungsstärke @ 50 cm</b>	50 000 lx
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	> 93
<b>Farbtemperatur</b>	4400 K
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronischer Konverter
<b>Anschlusswerte</b>	100-240 V; 50/60 Hz
<b>Netzanschlussleitung</b>	1.8 m Euro
<b>Leuchtengehäuse</b>	Polycarbonat & Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer (PC & ABS)
<b>Gewicht (netto)</b>	1.3 kg
<b>Leistungsaufnahme</b>	13 W
<b>Bedienung</b>	Wippschalter (I/O) am Arm
<b>Gelenkentlastung</b>	Feder
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Zubehör</b>	Rollstativ, Schienenbefestigung mit Entnahmesicherung, Tischklemme mit Entnahmesicherung, Universalbefestigung mit Entnahmesicherung, Verlängerungsarm mit Entnahmesicherung, Wandhalter mit Entnahmesicherung
<b>Normen</b>	EN 60601-1, EN 60601-2-41
<b>Besonderheiten</b>	schaltbar, wartungsfrei
<b>Befestigung</b>	Pin Befestigung (Ø 16mm)
<b>Bestell-Nr.</b>	D16012000 - reinweiß

## Lichtverteilung

