

Artikelnummer: 127619

Kurzbeschreibung: spaanbak SKM 50, grijs (RAL 7005)

Langbeschreibung: Spaanbak SKM 50: De chipcontainer SKM is speciaal ontworpen voor het opvangen en scheiden van vloeistoffen van vaste stoffen. Schermplaat met insteekgat a[~] 3 mm, steek 6 mm. Aftapkraan 1" voor het aftappen van vloeistoffen. Gunstig belastingscentrum. Kantelen op elke gewenste hoogte door middel van een kabel die uit de heftruckzitting wordt getrokken. Buisplaat met randprofiel rondom. Stevig basisframe met zakken. Bescherming tegen onbedoeld wegglijden en kantelen. Olie- en waterdicht. Met wielen en duwbeugel. [ul] Inhoud in m⁻³: 0,50 Afmetingen (L x B x H) in mm: 1300 x 1280 x 800 x 1300 x 1280 x 800 Draagvermogen in kg: 1000 Eigen gewicht in kg: 145[ul]

