

Artikelnummer: 156090

Kurzbeschreibung: Werktafel Ergo K, met zwengel, 1500 x 800 mm, tafelblad kunststof, robijnrood



Langbeschrijving: Werktafel Ergo K, in hoogte verstelbaar met zwengel, draagvermogen 450 kg, breedte/blad naar keuze: De Ergo K werktafel heeft een draagvermogen van 450 kg en kan met de hand door middel van een zwengel in hoogte worden versteld. U kunt zowel de breedte als het tafelblad van de Ergo K werktafel individueel kiezen. Perfect ergonomisch werken, vooral in ploegendienst, wordt nog gemakkelijker met de Ergo K werktafel. De Ergo K-werktafel kan handmatig en traploos met de hand worden versteld van 700 mm tot 1000 mm hoogte. De handslinger heeft vier hefcilinders en kan worden neergeklapt voor een laag risico op letsel. Dit maakt frequente wisselingen tussen staande en zittende werkplekken mogelijk. Dankzij het zelfdragende stalen frame is de Ergo K werktafel extreem stabiel en duurzaam. Het frame bestaat uit twee 57 x 43 mm stalen profiel frames en heeft twee stabiele, 60 mm hoge frames en rubberen schoenen om de vloerbedekking te beschermen. Het 4-pootsframe is eveneens voorzien van een poedercoating. De werktafel heeft een draagvermogen van 450 kg met een gelijkmatig verdeelde last en verminderd met het eigen gewicht en andere extra gewichten. De Ergo K werktafel is verkrijgbaar in zes breedtes en twee dieptes. U kunt het 22 mm dikke tafelblad ook individueel kiezen uit vier mogelijke bladen. [ul] Tafelblad: 22 mm dik en kan in 4 verschillende uitvoeringen besteld worden: Melamine tafelblad versie: [ul] Bestaat uit een melamineharscoating op E 1 (emissieklasse 1) 3-laagse spaanplaat met een fijne structuur aan beide zijden Schuur- en krasvast en verblindingsvrij Het gladde oppervlak is eenvoudig te reinigen Het tafelblad is geschikt voor werkzaamheden zonder hogere mechanische en chemische eisen, zoals transport.[ul] Kunststof tafelmodel: [ul] Het lichtgrijze kunststof tafelblad bestaat uit onderhoudsvriendelijk melaminelaminelaminaat op een E1 (emissieklasse 1) 3-laags spaanplaat met rug, geperst met lichtgrijze, slagvaste kunststofrand Het oppervlak is eenvoudig te reinigen Schuur- en krasvast, slijtvast en verblindingsvrij Het tafelblad is geschikt voor lichte montage-, transport- en laboratoriumwerkzaamheden en voor werkzaamheden zonder dat er hogere eisen worden gesteld aan de chemische weerstand.[ul] Multiplex tafelmodel:[ul] Het geoliede multiplex tafelblad bestaat uit een meerlaags beuken tafelblad van kwaliteitsklasse I/III volgens DIN 68705 deel 2. Het multiplex tafelblad is kruislings watervast verlijmd onder hoge druk volgens DIN 68705 IF (IW67) en op een milieuvriendelijke manier geolied . Het multiplex tafelblad is geschikt wanneer hoge mechanische belastingen vereist zijn, zoals bij montage en productie. Door de verlijming kan het tafelblad ook gebruikt worden voor incidentele werkzaamheden met vochtige materialen.[ul] PVC decor wit grijs:[ul] Het witgrijze PVC decoratieve paneel bestaat uit een homogene PVC-coating op gelamineerd spaanplaat E1-3 met een tegendruk verlijmd en lichtgrijze, slagvaste kunststofrand. De PVC decoratieve plaat is slijtvast, water- en waterbestendig, slijtvast, schok- en stootvast, slipvast, vlamvertragend (B1) DIN 4102, bestand tegen reinigingsmiddelen, olie'«n en vetten en bepaalde zuren en logen. Voor mechanische werkzaamheden bij de montage en productie, maar ook voor werkzaamheden met chemische belasting en incidenteel contact met water, bijv. in laboratoria.

