

**Artikelnummer:** 163714

**Kurzbeschreibung:** Aktenvernichter HSM SECURIO B34 C, 0,78 x 11 mm



**Langbeschreibung:** Aktenvernichter HSM- SECURIO B34 C,  
Partikelschnitt[ul]Schnittbreite: 0,78 x 11 mm PartikelschnittEingabebreite:  
310 mmSchnittleistung: 8 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)Schnittgeschwindigkeit: 80  
mm/SekundeSicherheitsstufe: P-6, DIN 66399Volumen Schnittgutbehälter:  
100 LiterLeistung/Anschluss: 590 W/230 VMaße: B 541 x T 439 x H 845  
mmGewicht: 42 kgGeräuschpegel (Leerlauf) 56 dBEinsatzgebiet: Großraumbüro/Etage bis  
8 Personenstarke Leistung, optimaler Bedienkomfort und EMCS-System (bis zu 90%  
Energieersparnis gegenüber herkömmlichen Stand-by-Schaltungen)3 Funktions-Modi:  
Shut-down, automatisches Abschalten und Permanent-Modusbei Nichtgebrauch schaltet  
sich das Gerät automatisch ausLeuchtsymbole zeigen folgende Fehlermeldungen an:  
Auffangbehälter voll, automatischer Rücklauf und geöffneter Zugang zum  
AuffangbehälterVollstahl-Schneidwellen, denen Heft- und Büroklammern nichts anhaben  
könnenLichtschranke für automatischen Start/Stoppkraftvoller Motor ermöglicht  
Dauerbetriebmobil auf Rollen fahrbarUnterschrank mit Sichtfenster zur Füllstandsanzeige  
und herausziehbarem Mehrweg-AuffangbeutelSicherheitselement verhindert  
unbeabsichtigten Einzugeschlossenes Getriebe schützt vor Papierstaub und erhöht somit  
die LebensdauerMotor ist thermisch gesichert [/ul] Made in Germany

**Hersteller:** HSM

**EAN:** 4026631036610

**Bestelleinheit:** C62

**Klassifikationssystem:** ECLASS-5.1

**Gruppe:** 24320701

