

Artikelnummer: 96009

Kurzbeschreibung: Plateauwagen met 3 wanden, 1000x680 mm

Langbeschrijving: Plateauwagen met 3 roosterwanden:
[ul] met 3 hoge schotten robuuste constructie helpt u bij al uw transportwerk standaard gepoedercoat, blauw RAL 5010 laadvlak en wanden van mdf-plaat, beukendecor kopschotten: 500 mm hoog laadhoogte: 285 mm draagvermogen: 600

kg[ul]Onderstel[ul] zeer wendbaar, ook in een kleine ruimte 2 zwenk- en 2 bokwielen, ø 200 mm, beide zwenkwielen met vastzetter vlg. EN 1757-3 geringe rolweerstand, onderhoudsvrij bekasting van verzinkt plaatstaal zwenklager met dubbele kogelkrans[ul]

