

## RJI RJ45 jack 10/100 Mbit angl. LV THT



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 551 1150
Beschreibung	RJI RJ45 jack 10/100 Mbit angl. LV THT
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09455511150">https://b2b.harting.com/09455511150</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	HARTING RJ Industrial®
Bezeichnung	Magnetics
Komponente	Buchse
Beschreibung	RJ45 mit integriertem Übertrager gewinkelt

### Ausführung

Anschlussart	Wellenlötanschluss
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	8

### Technische Kennwerte

Bemessungsspannung	30 V
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Steckzyklen	≥750
Schutzart nach IEC 60529	IP20

### Materialeigenschaften

RoHS	konform
ELV Status	konform



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

## Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 DUXR2.E254191 CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	40
Nettogewicht	9,22 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140224407
eCl@ss	27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)