




- für Verteiler-Einbau
- Einbaumaß 45 x 17,5 mm
- schmale Bauform
- ohne Klemmenabdeckung
- Schraubklemmen (Aufzugsklemmen)

Betriebsstundenzähler BW/BG 70.18

für Verteiler-Einbau oder Wandaufbau · Wechsel-/Gleichstrom



Technische Daten	BW 70.18 Wechselstrom	BG 70.18 Gleichstrom
Anschlussspannungen (bei Bestellung bitte angeben)	230 V, 50 Hz alt. 115 V, 50 Hz alt. 24 V, 50 Hz	12–48 VDC
Sonderspannungen	–	5–24 VDC, 36–110 VDC, 100–300 VDC
Andere Spannungen	auf Anfrage	–
Sonderfrequenz	60 Hz	–
Spannungstoleranz	±15%	±10%
Leistungsaufnahme	ca. 1,5 VA	ca. 20 mW bei 12 VDC
Zählkapazität	99999 h	99999 h
Ablesegenauigkeit	0,01 h	0,1 h
Ziffernhöhe	2,6 mm	2,6 mm
Zifferfarbe	weiß, Dezimalen rot	weiß, Dezimalen rot
Laufanzeige (ohne Nullstellung)	schnellaufend	LED blinkend
Zulässige Umgebungstemperatur	–15°...+55°C	–10°...+50°C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast	
Anschlussart	Schraubklemmen	Schraubklemmen
Schutzart (DIN EN 40050)	IP 50 nach DIN EN 40050	IP 50 nach DIN EN 40050
Schutzklasse	II bei bestimmungs- gemäßer Montage	III (bis 48 VDC)

Technische Änderungen vorbehalten.

Typ/Best.-Nr.	Ausführung
BW 70.18	Wechselstrom
BG 70.18	Gleichstrom