


WETEC ECO Universalschere CS 180

Universalschere für Standardanwendungen in der Elektronik, glatter Schnitt, für weiche Kabel und Drähte.

Technische Daten:

Länge: 150 mm
 max. Draht-Ø: 1,3 mm
 Materialstärke: 3,0 mm
 Schneidenlänge: 18,5 mm



Bestell-Nr. Ausführung


819410 ESD-Griffe ⚠

WETEC ECO Kombiwerkzeug CS 180 X

Kombinationswerkzeug aus Schere und feiner gezahnter Greifzange, für weiche Kabel und Drähte bis 1,6 mm Durchmesser.

Technische Daten:

Länge: 150 mm
 max. Draht-Ø: 1,6 mm



Bestell-Nr. Ausführung


819420 ESD-Griffe ⚠

WETEC ECO Mini-Flachzange, kurz

Zum Halten von allen gängigen Bauteilen.

Technische Daten:

Länge: 146 mm
 Materialstärke: 3,0 mm
 Backenlänge: 20 mm



Bestell-Nr. Greifflächen Backenbreite mm Ausführung


819560	1	geriffelt	1,2	ESD-Griffe ⚠
819570	2	glatt	1,2	ESD-Griffe ⚠
819580	3	geriffelt	3,0	ESD-Griffe ⚠
819590	4	glatt	3,0	ESD-Griffe ⚠

WETEC ECO Mini-Flachzange, lang

Zum Halten von kleinsten Teilen. Optimal auch an schwer zugänglichen Stellen.

Technische Daten:

Länge: 160 mm
 Materialstärke: 3,0 mm
 Backenlänge: 32 mm



Bestell-Nr. Greifflächen Backenbreite mm Ausführung

819600	1	geriffelt	1,2	ESD-Griffe ⚠
819610	2	glatt	1,2	ESD-Griffe ⚠
819620	3	geriffelt	3,0	ESD-Griffe ⚠
819630	4	glatt	3,0	ESD-Griffe ⚠

