


Steckverbindung NPQM-D-Q10-E-P10

Teilenummer: 558763

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Werte |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 9 mm |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 16 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 |
| Lebensmittel-Zulassung | nein |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 70 °C |
| Produktgewicht | 22,5 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoffinformation Gehäuse | Messing vernickelt |
| Werkstoffinformation Schlauchdichtung | NBR |