

## H80-Profil H80 Mirefa-DI



### H80 MIREFA-DI 150DAFSW-770-830

Moderne Pendelleuchte in H-Profil-Struktur aus stranggepresstem Aluminiumprofil, direkt-indirekt strahlend. Farbe Weiß (...FWS...), Silber (...SI...) bzw. Schwarz (...FSW...), feinstrukturiert. Abpendelung der Leuchte über Y-Stahlseile, Länge max. 1,5m, stufenlos höhenverstellbar. Anschlussleitung transparent, Länge 1,5m.

In Oberseite des H-Profiles montiertes Stahlblech mit angebrachten LEDs, indirekt strahlend. LEDs abgedeckt durch breit strahlende Optik aus klarem, UV-beständigem PMMA.

In Unterseite des H-Profiles montiertes Stahlblech mit RIDI-LED-Modul bestückt mit Mid-Power-LEDs für höchste Effizienz. LED-Modul mit aufgesetztem Reflektor für einen optimalen Lichtaustritt.



Betriebsgerät DALI-dimmbar.

Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Lichtfarbe 3000 Kelvin (830) bzw. 4000 Kelvin (840).

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1xLED-M 28W/1xFLAT 17W	dimmbar DALI	schwarz	SPN0000111AQ

Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
7580	60	126	830	50.000



Maße [mm]			Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		Wirkungsgrad
L	B	H		UGR längs	UGR quer	
1500	80	80	9,0	13,8	13,8	100,0 %