

Kappes

Loch-/Schlitzplatten- Rollwagen

RasterPlan® RasterMobil

Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 500 mm, 2 x Lochplatte, 2 x Schlitzplatte, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerkästen, mit Auflageboden aus Stahl mit Riffelgummimatte

RasterPlan

KAPPES



Artikelnummer: 144768



Kappes RasterMobil RasterPlan® RasterMobil

mit Auflageboden





Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen

- Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 500 mm
- 4 Platten
- 2 x Lochplatte
- 2 x Schlitzplatte
- aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
- inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerkästen
- mit Auflageboden aus Stahl mit Riffelgummimatte
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen mit Feststellern

Technische Details

Werkzeugbereitstellung	Platte	Platten Anzahl	4 Stück
Plattentyp	Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen	Oberfläche	kunststoffbeschichtet
Höhe	930 mm	Farbe	lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Breite	1000 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Tiefe	500 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Material	Stahl	Ausführung	Typ 1
Lochplatten Anzahl	2 Stück	Lieferumfang	inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerkästen
Schlitzplatten Anzahl	2 Stück	Gewicht	34,74 kg

Dazu passt auch ...

146391		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in rot, Rückseite magnetisch
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
524156		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 1 Schublade, 1 Ablageboden, Verschießbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
531015		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 89 / 76 mm, Aus Polypropylen in blau