

fetra Handwagen

Ladefläche Länge x Breite 910 x 585 mm, Aufbau Kunststoffmulde, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 2 Räder, Räder mit Luft-Bereifung



Artikelnummer: 158798



fetra Handwagen

Traglast 200 kg

Handwagen

- Ladefläche Länge x Breite 910 x 585 mm
- Höhe x Länge x Breite 774 x 1566 x 692 mm
- Aufbau Kunststoffmulde
- Deichsel verschraubt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 2 Räder
- Räder mit Luft-Bereifung
- Radanordnung rechteckig
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	nein
Wagentyp	Handwagen	Plattform	offen
Aufbauten	Kunststoffmulde	Rollen Anzahl / Art	2 Räder
Ladeflächenlänge	910 mm	Bereifung	Luft
Ladeflächenbreite	585 mm	Radlager	Rollenlager

Material	Stahl	Radanordnung	rechteckig
Höhe	774 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Deichsel	verschraubt	Farbe	brillantblau // RAL5007
Länge	1566 mm	Anlieferung	zerlegt
Breite	692 mm	Gewicht	229 kg

Zubehör

158793



Anhängerkupplung für Handwagen