

## Etagenwagen

Traglast 150 kg, mit 2 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 785 x 500  
mm, Gestell mit schlag- und  
kratzfester Pulverbeschichtung in  
RAL7001 Silbergrau, Räder mit  
Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 203130

## Etagenwagen

### mit senkrechten Bügeln

Etagenwagen


- Traglast 150 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 785 x 500 mm
- Höhe x Länge x Breite 920 x 880 x 545 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7001 Silbergrau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 125 mm
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Radanordnung rechteckig

## Technische Details




|                   |                |                  |              |
|-------------------|----------------|------------------|--------------|
| Transportgerät    | Transportwagen | Breite           | 545 mm       |
| Wagentyp          | Etagenwagen    | Euronorm         | nein         |
| Ladeflächenlänge  | 785 mm         | Etageausrichtung | gerade       |
| Ladeflächenbreite | 500 mm         | Rollenzahl / Art | 4 Lenkrollen |
| Höhe              | 920 mm         | Bereifung        | Vollgummi    |
| Etagen Anzahl     | 2 Stück        | Rad-Ø            | 125 mm       |

|                       |                     |                    |                       |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Traglast              | 150 kg              | elektrisch leitend | nein                  |
| Material Plattform    | Holz                | Schiebebügel       | 2 Stück               |
| Oberfläche Plattform  | mit Kunststoffbelag | klappbar           | nein                  |
| Aufbauten             | keine               | Radanordnung       | rechteckig            |
| Material              | Stahl               | Oberfläche         | pulverbeschichtet     |
| Material Verarbeitung | verschweißt         | Farbe              | silbergrau // RAL7001 |
| Länge                 | 880 mm              | Gewicht            | 25 kg                 |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 176175 |  | Feststeller für Transportwagen, für Durchmesser 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
|--------|---|--|

## Dazu passt auch ...

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 139644 |   | Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/schwarz                                |
| 527975 |   | Sortierreck, 5 Fächer, passend für DIN A4, Zur Tisch- oder Wandmontage, Höhe x Breite x Tiefe 330 x 360 x 250 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau |
| 533589 |  | Hängemappenwagen, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 810 x 430 mm, für 100 Hängemappen, Gestell aus Stahl in lichtgrau  |