

Großbehälter

Höhe x Länge x Breite 760 x 1000 x 1200 mm, Inhalt 610 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, mit Verstärkungsrippen, Boden geschlossen, 4 FüÙe



Artikelnummer: 506906

Großbehälter

Unterbau mit 4 FüÙen

Großbehälter

- Höhe x Länge x Breite 760 x 1000 x 1200 mm
- Inhalt 610 l
- Traglast 600 kg
- Aus Polyethylen in grau
- Wände geschlossen, mit Verstärkungsrippen
- Boden geschlossen
- 4 FüÙe
- Mit Durchlass zum Durchbohren für Auslaufhahn
- Mit Hubgeräten transportierbar. Mit Deckel 7-fach stapelbar
- Geeignet für Kühllhäuser
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C

Technische Details

Behältertyp	Großbehälter	Traglast	600 kg
geeignet für (Branche/Bereich)	Kühllhäuser	stapelbar	ja
Euronorm	ja	faltbar	nein
Inhalt	610 l	unterfahrbar	ja
Höhe	760 mm	Unterbau	4 FüÙe
Länge	1000 mm	Ablauf	Mit Durchlass zum Durchbohren für

			Auslaufhahn
Breite	1200 mm	Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +60 °C
Material	Polyethylen	Lebensmittelgeeignet	ja
Stabilität / Aussteifung / Verst	Verstärkungsrippen	Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Wandkonstruktion	geschlossen	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Wand Ausstattung	Verstärkungsrippen	Farbe	grau
Bodenkonstruktion	geschlossen	Gewicht	43 kg
Behälter Funktion	Mit Hubgeräten transportierbar		

Zubehör

142592		Auslaufhahn, für Großbehälter, Anschluss 3/4"
209634		Stapeldeckel, Aus Polyethylen, für Großbehälter, Breite x Tiefe 1200 x 1000 mm, in anthrazit

Dazu passt auch ...

240194		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium